

**Colour Matching System =
Colour Bond + Composil**

AKEMI®

+50 Colours



COLOUR BOND

Magic Colours



6 min



12 min

COLOUR BOND P+ 6min / COLOUR BOND P+ 12min

2-component cartridge adhesive on the basis of epoxy acrylate in more than 50 colours

Adhesivo de 2 componentes en el cartucho a base de epoxi acrilato en más de 50 colores

Areas of application

- Used for bonding engineered stone (engineered marble, engineered quartz and various kinds of composite stone) and large-size Techno Ceramics. Complete colour-coordinated system (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) together with AKEMI® COMPOSIL Sealant for the elastic grouting.
- at low ambient temperatures (normally below 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 6min
- at high ambient temperatures (normally above 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 12min
- Colour allocation charts (Colour Charts): www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts. More than 50 COLOUR BOND P+ colours to match the engineered stone and Techno Ceramics of all major manufacturers (Caesarstone, Cambria, Compac, Dekton, Diresco, Hanstone, Kerlite, Maxfine, Neolith, Okite, Quarella, Silestone, Technistone, Zodiaq, etc.)
- For mitre joints, doubling up stone and applications using the V-grooving process
- The creamy-white, slightly jelly-like consistency allows application to horizontal as well as vertical surfaces
- For extremely thin (invisible) bonding joints
- Also suitable for natural stone

Properties

- very fast hardening COLOUR BOND P+ 6min: 20 – 30 min (20°C/68°F), working time 5 – 7 min or
- slow hardening COLOUR BOND P+ 12min: 30 – 40 min (20°C/68°F), working time 10 – 12 min
- Based on epoxy acrylate, therefore very fast and high initial strength
- Smooth, soft consistency enables easy application in horizontal as well as vertical positions
- UV stabilised
- Excellent polishing properties
- Cartridge system: ready-to-use in the right colour with a maximum of application reliability (exact dosage and mixing) and very economical (fast handling and with no surplus adhesive)

Competitive advantages

- Unique selection of colours: more than 50 colours for all major kinds of engineered stone and large-size Techno Ceramics
- 2 different adjustments with different hardening and working times
- Complete colour-coordinated system (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) using AKEMI® Composil Sealant for the elastic grouting
- MAGIC colours perfectly adapt themselves to the ambient colour and are therefore universally applicable.
- No unpleasant odours
- No strands of adhesive when working with it
- For the perfect care of composite stone: AKEMI® QUARTZ CARE and AKEMI® Techno Ceramic Care

Packaging	AKEMI® COLOUR BOND P+ 6min/12min	
Container:	250ml cartridges	
Sales units:	6 cartridges	
Art. no./Colour Codes:	see colour chart on the reverse side	
Accessories 250 ml - cartridges:	Mixing nozzles 10:1	Art.-No. 105 52
	Metal gun 10:1 - manual	Art.-No. 140 30
	Skeleton gun MR200X - manual	Art.-No. 140 29
	Metal gun pneumatic	Art.-No. 113 73

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).

Campo de aplicación

- Para pegar Engineered Stone (Engineered Marble, Engineered quartz, otras piedras compuestas) y cerámica tecnológica de tamaño grande. Sistema completo con colores sincronizados (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) con AKEMI® Sellante COMPOSIL para juntas de unión elásticas.
- a temperatura ambiente baja (en general bajo 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 6min
- a temperatura ambiente alta (en general más de 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 12min
- Tablas de asignación de colores (Colour Charts): www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts. Más de 50 colores COLOUR BOND P+ sincronizados con los Engineered Stone de todos los fabricantes de gran renombre y cerámicas técnicas (Caesarstone, Cambria, Compac, Dekton, Diresco, Hanstone, Kerlite, Maxfine, Neolith, Okite, Quarella, Silestone, Technistone, Zodiaq, etc.)
- Para ingletes, elevaciones y para la aplicación en la tecnología de V-Grooving
- La consistencia cremosa-suave, ligeramente gelatinosa posibilita la aplicación en superficies de pegado horizontales y verticales
- Para juntas de pegado finísimas (invisibles)
- También apto para piedras naturales

Características

- endurecimiento muy rápido COLOUR BOND P+ 6min: 20 - 30 min. (20°C/68°F), tiempo de trabajo 5 - 7 min. o
- endurecimiento lento COLOUR BOND P+ 12min: 30 - 40 min. (20°C/68°F), tiempo de trabajo 10 - 12 min.
- A base de epoxi acrilato, por eso una solidez inicial muy rápida y alta
- La consistencia suave-blanda posibilita un trabajo fácil en sectores horizontales y verticales
- Estabilizado a los rayos UVA
- Excelente capacidad de pulido
- Sistema de cartuchos: Listo-para-el uso en el color justo con seguridad de aplicación máxima (dosificación y mezcla correcta) y alta rentabilidad (trabajo rápido sin adhesivo sobrante)

Ventajas de competencia

- Selección de color única: Más de 50 colores para todos los importantes tipos de Engineered Stone y cerámicas tecnológicas de tamaño grande
- 2 distintos ajustes con diferentes tiempos de endurecimiento y de trabajo
- Sistema completo con colores sincronizados (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) con AKEMI® Sellante Composil para juntas de unión elásticas.
- Colores MAGIC se adaptan perfectamente a los colores del ambiente y por eso pueden usarse universalmente
- No hay molestia por los malos olores
- No deja hilachas en la aplicación
- Para el cuidado perfecto de piedras compuestas: AKEMI® QUARTZ CARE y AKEMI® Techno Ceramic Care.

Forma de envío	AKEMI® COLOUR BOND P+ 6min/12min	
Envase:	cartucho de 250 ml	
Unidad de venta:	6 piezas	
No. de réf./Colour Codes:	véase la tabla de color al dorso de la página	
Accesorios 250 ml - cartridges:	Boquilla de mezcla 10:1	Art.-No. 105 52
	Pistola de metal 10:1 manual	Art.-No. 140 30
	Pistola esqueleto MR200X manual	Art.-No. 140 29
	Pistola de metal neumática	Art.-No. 113 73

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

COLOUR BOND P+ 6min / COLOUR BOND P+ 12min

Cola de componentes em bisnaga com base epoxi-acrilato em mais de 50 cores

Adesivo de 2 componentes em cartucho à base de acrilato de epóxi em mais de 50 cores

Campo de Aplicação

- Para colar Engineered Stone (Engineered Marble, Engineered Quartz, outros compósitos de pedra) e tecnocerâmicas de grandes formatos. Sistema completo de ajuste de cores (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) com AKEMI® COMPOSIL Vedante para selagem elástica de juntas.
- A uma temperatura ambiente baixa (geralmente inferior a 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 6 min
- A uma temperatura ambiente elevada (geralmente cerca de 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 12 min
- Tabelas de correspondência de cores (Colour Charts): www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts. Mais de 50 cores COLOUR BOND P+ ajustadas para Engineered Stone e tecnocerâmicas (Caesarstone, Cambria, Compac, Dekton, Diresco, Hanstone, Kerlite, Maxfine, Neolith, Okite, Quarella, Silestone, Technistone, Zodiaq, etc.)
- Para esquadrias, paredes duplas e aplicação em processos de ranhura em V
- Consistência suave como creme, tipo gel leve, possibilita a utilização em áreas de colagem horizontal e vertical
- Para juntas de colagem capilar (invisíveis)
- Também adequado para pedra natural

Propriedades

- Endurecimento muito rápido COLOUR BOND P+ 6 min: 20 a 30 min. (20°C/68°F), tempo de processamento 5 ou 7 min. ou
- Endurecimento lento COLOUR BOND P+ 12 min: 30 a 40 min. (20°C/68°F), tempo de processamento 10 a 12 min.
- Com base em epoxi-acrilato, e como tal com uma muito rápida e elevada aderência inicial
- Consistência suave como creme possibilita um fácil manuseamento em zonas horizontais e verticais
- Resistente aos raios UV
- Excelente capacidade de polimento
- Sistema de bisnagas: Pronto a usar na cor adequada com a máxima segurança de utilização (doseamento e mistura perfeitas) e elevada economia (aplicação rápida sem excessos de cola)

Vantagens competitivas

- Opções únicas de cores: mais de 50 cores para todos os importantes materiais de Engineered Stone e tecnocerâmicas de grandes formatos
- 2 configurações diferentes, com diferentes tempos de endurecimento e de processamento
- Sistema completo de ajuste de cores (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) com AKEMI® Composil Vedante para selagem elástica de juntas
- Cores MAGIC que combinam na perfeição com a cor ambiente e são, portanto, universalmente aplicáveis
- Sem formação de odores
- Não cria fios na aplicação
- Para a colagem perfeita de compósitos de pedra: AKEMI® QUARTZ CARE e AKEMI® Techno Ceramic Care.

Forma de entrega AKEMI® COLOUR BOND P+ 6min/12min

Embalagem:	bisnaga de 250 ml
Unidade de expedição:	6 unidades
Art. N.º / Colour Codes:	ver quadro de cores no verso
	Bicos misturadores 10:1 Art.-N.º 1 05 52
Acessórios Bisnaga de 250 ml :	Pistola em metal 10:1 - manual Art.-N.º 1 40 30
	Pistola estilo esqueleto MR 200X - manual Art.-N.º 1 40 29
	Pistola pneumática em metal Art.-N.º 1 13 73

Aviso: A informação acima é baseada na última fase do nosso desenvolvimento e tecnologia de aplicação. Devido a diferentes fatores influenciadores, esta informação, bem como outros conselhos técnicos - devem ser considerados como referências não obrigatórios. O utilizador é obrigado a conduzir testes de desempenho em cada caso em particular. A análise deve ser feita numa área discreta ou deve-se fabricar um pedaço de amostra. A leitura de dados e instruções técnicas é obrigatória (www.akemi.com).

Campo di applicazione

- Per incollare Engineered Stone (Engineered Marble, Engineered Quartz, altre pietre composite) e ceramiche tecniche di grandi dimensioni. Sistema completo coordinabile nel colore (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) con AKEMI® Sigilante COMPOSIL per riempimento elastico di giunti.
- in presenza di temperature ridotte (di norma inferiori a 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 6min
- in presenza di temperature elevate (di norma superiori a 30°C/86°F) COLOUR BOND P+ 12min
- Tabelle di abbinamento del colore (Colour Charts): www.akemi.de/en/service/stone-program/colour-charts. Oltre 50 colori COLOUR BOND P+ coordinabili con Engineered Stone di tutti i produttori noti e ceramiche tecniche (Caesarstone, Cambria, Compac, Dekton, Diresco, Hanstone, Kerlite, Maxfine, Neolith, Okite, Quarella, Silestone, Technistone, Zodiaq, ecc.)
- Per smussi, raddoppi e applicazione nel processo V-grooving
- La consistenza morbida-cremosa, leggermente gelatinosa consente l'uso su superfici orizzontali e verticali
- Per giunzioni sottilissime (invisibili)
- Indicato anche per pietra naturale

Caratteristiche

- indurimento rapidissimo COLOUR BOND P+ 6min: 20 - 30 min. (20°C/68°F), tempi di lavorazione 5 - 7 min. oppure
- indurimento lento COLOUR BOND P+ 12min: 30 - 40 min. (20°C/68°F), tempi di lavorazione 10 - 12 min.
- A base di epossiacrilato, quindi presa iniziale rapidissima ed elevata
- La consistenza fluido-morbida consente di lavorare facilmente su superfici orizzontali e verticali
- Stabilizzato contro i raggi UV
- Eccellente lucidabilità
- Sistema a cartuccia: ready-to-use nel colore adatto con la massima sicurezza d'uso (dosaggio e miscelatura perfetti) e grande economicità (lavorazione rapida senza adesivo in eccesso)

Vantaggi concorrenziali

- Scelta esclusiva dei colori: oltre 50 colori per tutte le principali Engineered Stone e ceramiche tecniche di grandi dimensioni
- 2 diverse composizioni con tempi di indurimento e lavorazione differenti
- Sistema completo coordinabile nel colore (AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM) con AKEMI® Composil Sigillante per riempimento elastico di giunti.
- I colori MAGIC si adattano perfettamente al colore dell'ambiente circostante e sono, pertanto, universali
- Nessun odore fastidioso
- Non filoso durante la lavorazione
- Per una cura perfetta di pietre composite: AKEMI® QUARTZ CARE e AKEMI® Techno Ceramic Care.


Confezione AKEMI® COLOUR BOND P+ 6min/12min

Imballo:	cartuccia da 250 ml
Unità di spedizione:	6 pezzi
Art. N. /Codici colori:	Vedere tabella delle tonalità sul retro
	Miscelatore 10:1 art. nr. 1 05 52
Accessori 250 ml cartuccia:	Pistola in metallo 10:1, manuale art. nr. 1 40 30
	Pistola per cartucce MR200X, manuale art. nr. 1 40 29
	Pistola in metallo, pneumatica art. nr. 1 13 73


N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).

COLOUR BOND P+ 6min/12min

CLASSIC COLOURS

							
white CC 1120 Art. No. 4 70 13	white CC 1130 Art. No. 4 70 14 Art. No. 4 71 12	white CC 1100 Art. No. 4 70 11 Art. No. 4 71 10	white CC 1140 Art. No. 4 70 15	cream CC 1620 Art. No. 4 70 63 Art. No. 4 71 13	cream CC 1640 Art. No. 4 70 65 Art. No. 4 71 14	cream CC 1600 Art. No. 4 70 61	cream CC 1650 Art. No. 4 70 66
							
cream CC 1660 Art. No. 4 70 67 Art. No. 4 71 15	cream CC 1670 Art. No. 4 70 68	grey CC 1815 Art. No. 4 70 83	grey CC 1840 Art. No. 4 70 85	grey CC 1830 Art. No. 4 70 84 Art. No. 4 71 17	grey CC 1805 Art. No. 4 70 82	grey CC 1800 Art. No. 4 70 81	grey CC 1850 Art. No. 4 70 86
							
grey CC 1860 Art. No. 4 70 87	grey CC 1880 Art. No. 4 70 89 Art. No. 4 71 18	black CC 1020 Art. No. 4 70 03 Art. No. 4 71 08	black CC 1010 Art. No. 4 70 02	black CC 1000 Art. No. 4 70 01	black CC 1030 Art. No. 4 70 04	black CC 1040 Art. No. 4 70 05 Art. No. 4 71 09	beige CC 1720 Art. No. 4 70 73 Art. No. 4 71 16
							
beige CC 1725 Art. No. 4 70 76	beige CC 1705 Art. No. 4 70 74	beige CC 1735 Art. No. 4 70 77	beige CC 1700 Art. No. 4 70 71	beige CC 1715 Art. No. 4 70 75	beige CC 1750 Art. No. 4 70 78	beige CC 1760 Art. No. 4 70 79	beige CC 1770 Art. No. 4 70 80
							
khaki CC 1960 Art. No. 4 70 97	khaki CC 1950 Art. No. 4 70 96	khaki CC 1920 Art. No. 4 70 93 Art. No. 4 71 19	khaki CC 1900 Art. No. 4 70 91	khaki CC 1940 Art. No. 4 70 95	brown CC 2010 Art. No. 4 71 02	brown CC 2040 Art. No. 4 71 05	brown CC 2030 Art. No. 4 71 04
							
brown CC 2050 Art. No. 4 71 06	brown CC 2000 Art. No. 4 71 01	brown CC 2060 Art. No. 4 71 07 Art. No. 4 71 20	blue CC 1510 Art. No. 4 70 52	red CC 1230 Art. No. 4 70 24	red CC 1220 Art. No. 4 70 23		

MAGIC COLOURS

					
transparent magic CC 2200 Art. No. 4 60 91 Art. No. 4 71 21	white magic CC 1150 Art. No. 4 61 11	white magic CC 1160 Art. No. 4 61 12	crème magic CC 1680 Art. No. 4 61 21	beige magic CC 1780 Art. No. 4 61 31	grey magic CC 1890 Art. No. 4 61 41



Colour Charts:
Scan here

CC = Colour Code Art. No. = Article Number for 6 min Art. No. = Article Number for 12 min

- GB Colour samples show the cured state of products. Difference of colour due to printing alterations.
- E Las muestras de los colores reflejan los productos en el estado endurecido. Diferencias de color a base de la implementa y salvo modificación.
- P Os exemplos de cores refletem o estado do produto após o endurecimento. Variações das cores decorrentes do processo de impressão são possíveis.
- I I campioni dei colori corrispondono allo stato indurito del prodotto. Ci possono essere delle differenze in confronto ai colori stampati sul depliant.